

Befestigungsbausatz SAMH-S-N8-S-MK

Teilenummer: 575815

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Bauform	für T-Nut
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
Befestigungsart	einrastend festgeschraubt von oben in Nut einsetzbar
Max. Anziehdrehmoment	0.6 Nm
Produktgewicht	1.88 g
Werkstoff Abdeckkappe	PA
Werkstoff Klemmblock	hochlegierter Stahl
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L