

Stecker NECC-S1G9-C2-M

Teilenummer: 576031

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Höhe | 39,4 mm |
| Länge | 58 mm |
| Produktgewicht | 24 g |
| Feldbus-Schnittstelle | Sub-D, 9-polig, Dose |
| Elektrischer Anschluss | 9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme |
| Baudrate | 1 Mbit/s |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 8 mm 8 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...70 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |