

Anschlussblock VABM-B10-20E-G38-4

Teilenummer: 576341

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 22 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 4 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 1053 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/8 |
| Anschluss Steuerluft 14 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G3/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |