

Anschlussblock VABM-B10-20S-G14-9

Teilenummer: 576424

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	9
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1012 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung