

**Anschlussblock**  
**VABM-B10-20E-G38-4-P3**  
Teilenummer: 576443



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 22 mm                              |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 4                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Produktgewicht                     | 699 g                              |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung              |
| Anschluss Steuerluft 12            | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G3/8                               |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |