

LFRN-1/4-B

Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Mediumstemperatur	-10,0 - 60,0 °C
Betriebsmedium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Druckanzeige	mit Manometer
Eingangsdruck 1	0,000 - 10,000 bar
Filterfeinheit	8,000 µm
Kondensat-Ablass	manuell drehend
Druckregelbereich	0,100 - 1,600 bar
Max. Kondensatmenge	75,000 cm ³