

Flexo-Kupplung FK-M12X1,25

Teilenummer: 6141

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | M12x1,25 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Max. Belastbarkeit | 1.5 kN |
| Produktgewicht | 215 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Buchse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kugelbolzen | Einsatzstahl |
| Werkstoff Kugelscheibe | Einsatzstahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |