


Magnetventil CJM-5/2-1/4-FH

Teilenummer: 6159

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1400 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	Anschlussplatte
Betriebsdruck	1.5 bar...8 bar
Nennweite	6.5 mm
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
Steuerart	vorgesteuert
Max. Schaltfrequenz	40 Hz
Schaltzeit ein	28 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Membran	PUR