

**Verschlusskappe**  
**CV-PK-4-B**  
Teilenummer: 6214

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gebindegröße                       | 10                                                                           |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...80 °C                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | für Schlauch Außen-Ø 6 mm<br>für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                 |
| Werkstoff Kappe                    | TPE-U(PU)                                                                    |