

Verschlusskappe
CV-PK-6-B
Teilenummer: 6215

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kappe	TPE-U(PU)