

Drossel-Rückschlagventil GR-3/8-B

Teilenummer: 6308

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G3/8
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	1010 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	1150 l/min
Betriebsdruck	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...75 °C
Produktgewicht	225 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	Messing