

Gabelkopf SGA-M16

Teilenummer: 6524

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M16
Radialabweichung +/-	5 mm
Winkelausgleich +/-	120 deg
Einbaulage	beliebig
Gewindeanschluss	Außengewinde M16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	512 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf	Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung	Federstahl, verzinkt