

# Magnetspule MSFW-110-50/60

Teilenummer: 6720

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                  |
| Schaltstellungsanzeige                     | nein                                                                      |
| Min. Anzugszeit                            | 10 ms                                                                     |
| Einschaltdauer                             | 100%                                                                      |
| Leistungsfaktor cos {phi}                  | 0.7                                                                       |
| Spulenkennwerte                            | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA           |
| Zulässige Frequenzschwankungen             | +/- 5 %                                                                   |
| Zulässige Spannungsschwankungen            | +/- 10 %                                                                  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                                        |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel                       |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-C1-L                                                            |
| Schutzart                                  | IP65                                                                      |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...40 °C                                                             |
| Max. Anziehdrehmoment Steckdose            | 0.4 Nm                                                                    |
| Produktgewicht                             | 55 g                                                                      |
| Elektrischer Anschluss                     | 3-polig<br>Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F |
| Befestigungsart                            | mit Rändelmutter                                                          |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                              |
| Werkstoff Magnetspule                      | Duroplast<br>Kupfer<br>Stahl                                              |
| Werkstoff Wicklung                         | Kupfer                                                                    |