

Manometer MA-63-0,25

Teilenummer: 7169

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Entspricht Norm	DIN EN 837-3
Nenngröße Manometer	63
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 bar...0.25 bar
Faktor Wechselbelastung	0.9
Faktor Dauerbelastung	0.75
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA
Produktgewicht	180 g