


Tasthebelventil H-4/3-M5

Teilenummer: 7334

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	4/3 entlüftet
Betätigungsart	manuell
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	125 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
Betriebsdruck	0 bar...8 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	4 mm
Dichtprinzip	weich
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst