

Vielfachdose KDVF-8

Teilenummer: 7563

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck	-0.95 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	36 g
Max. Anschlüsse	8
Pneumatischer Anschluss	PK-2 PK-3 PK-4
Farbe	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform