

Steuerleitung NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Teilenummer: 8001373

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Elektrischer Anschluss	25-polig Stecker gerade / offenes Ende Sub-D / -
Schirmung	ja
Kabellänge	3.2 m
Kabeldurchmesser	7 mm
Schutzart	IP40 in montiertem Zustand
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Farbe Kabelmantel	grau
Farbe Gehäuse	grau