

Verbindungsleitung NEBV-

Teilenummer: 8003577

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung Schutzbeschaltung
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Anschlusshäufigkeit	50
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose Dose, schmal
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild ZC, Furchschraube Anschlussbild ZC, metrische Schraube Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2 25 4 44
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Anschlussbild ZB, Furchschraube M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2 25 3 44
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...230 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...230 V
Kabellänge	0.5 m...30 m

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	Standard energiekettentauglich
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen nach Anfrage
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	PVC TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	grau