

Zentrierhülse ZBH-25

Teilenummer: 8023856

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batterieherstellung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei