

Magnetspule VACS-C-C1-7A

Teilenummer: 8025337

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,9 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH18122
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	-10 - 50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	35.6 g
Elektrischer Anschluss	Form C nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer