Anschlussblock
VABM-B10-25E-N12-2

Teilenummer: 8026252

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	27.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	927 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1/2 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung