

# Anschlussblock VABM-B10-25E-N12-9

Teilenummer: 8026259

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 27.5 mm                            |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 9                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Produktgewicht                     | 3006 g                             |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung              |
| Anschluss Steuerluft 12            | 1/8 NPT                            |
| Anschluss Steuerluft 14            | 1/8 NPT                            |
| Pneumatischer Anschluss 1          | 1/2 NPT                            |
| Pneumatischer Anschluss 3          | 1/2 NPT                            |
| Pneumatischer Anschluss 5          | 1/2 NPT                            |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |