

**Anschlussblock**  
**VABM-B10-25S-N38-7**  
Teilenummer: 8026275

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 27.5 mm                            |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 7                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Produktgewicht                     | 1143 g                             |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung              |
| Pneumatischer Anschluss 1          | 3/8 NPT                            |
| Pneumatischer Anschluss 3          | 3/8 NPT                            |
| Pneumatischer Anschluss 5          | 3/8 NPT                            |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |