

Anschlussblock VABM-B10-25S-N38-4-P3

FESTO

Teilenummer: 8026308



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 27.5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 4 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 607 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 3/8 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |