

Anschlussblock
VABM-B10-25S-N38-10-P3
Teilenummer: 8026314

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	27.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1321 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung