

# Kanaltrennung VABD-S1-1-P1-C

Teilenummer: 8029438

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abluftfunktion                           | über Drosselplatte                                         |
| Basierend auf Norm                       | ISO 5599-1                                                 |
| Betriebsdruck                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                            |
| Vakuumtauglichkeit                       | ja                                                         |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                         |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatur                          | -20 °C...60 °C                                             |
| Mediumstemperatur                        | -10 °C...50 °C                                             |
| Steuermedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Umgebungstemperatur                      | -10 °C...50 °C                                             |
| Produktgewicht                           | 60 g                                                       |
| Werkstoff-Hinweis                        | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Trennplatte                    | Stahl<br>NBR                                               |