

Kanaltrennung VABD-S1-1-P6-C

Teilenummer: 8029441

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Abluftfunktion	über Drosselplatte
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	75 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Trennplatte	Stahl NBR