

T-Verschraubung NPFC-T-2R12-G12-MMF

Teilenummer: 8030261

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	100.6 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform