


# X-Verschraubung NPFC-X-R14-3G14-MFFF

Teilenummer: 8030265

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung     | Messing, vernickelt                   |
| Gebindegröße                       | 10                                    |
| Betriebsdruck                      | -0.95 bar...50 bar                    |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...150 °C                       |
| Produktgewicht                     | 59.6 g                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | R1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/4                                  |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                          |