

# Doppelnippel NPFC-D-R38-R12-M

Teilenummer: 8030285

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung     | Messing, vernickelt                    |
| Gebindegröße                       | 10                                     |
| Betriebsdruck                      | -0.95 bar...50 bar                     |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...150 °C                        |
| Produktgewicht                     | 38.42 g                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | R3/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | R1/2                                   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                           |