

Reduziernippel NPFC-R-G14-G18-MF

Teilenummer: 8030308

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	10.8 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform