

# Flächenportal YXCF-4

Teilenummer: 8032548

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                     | Wert                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen     | 0.1 mm/m                                                |
| Erforderliche Parallelität der Anbauflächen | 0.1 mm/m                                                |
| Einbaulage                                  | waagrecht                                               |
| Konstruktiver Aufbau                        | Flächenportalsystem<br>mit elektrischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer                              | 100%                                                    |
| LABS-Konformität                            | VDMA24364-Zone III                                      |
| Lagertemperatur                             | -20 °C...60 °C                                          |
| Relative Luftfeuchtigkeit                   | 0 - 90 %                                                |
| Umgebungstemperatur                         | 5 °C...45 °C                                            |
| Wartungsintervall                           | 2500 km                                                 |
| Werkstoff-Hinweis                           | RoHS konform                                            |
| Werkstoff Adapterplatte                     | Aluminium, eloxiert<br>Stahl, beschichtet               |
| Werkstoff Befestigungswinkel                | hochlegierter Stahl rostfrei                            |
| Werkstoff Energieketten                     | PA-verstärkt                                            |