Kunststoffschlauch
PAN-R-28X2,5-SW

Teilenummer: 8036208

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	28 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	350 mm
Innen-Ø	23 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Produktgewicht nach Länge	0.207 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 28 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A