

# Steckverschraubung QS-G3/4-22

Teilenummer: 8040613

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	20 mm
Schlaucheinstecktiefe	27.54 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich Wasser: G-Gewinde nur möglich mit Dichtring Typ OL als zusätzlichem Zubehör
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	20 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	91.2 g
Befestigungsart	Außensechskant SW32
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 22 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei