

Anschlussplatte VABS-K1-7B-12-U14-P

Teilenummer: 8047063

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1.2 mm
Ventilgröße	7 mm
Fluidanschluss	Innengewinde 1/4-28 UNF-2B
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Strömungsrichtung	reversibel
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.15 Nm
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0.6 Nm
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PEEK
Werkstoff Gewindehülse	hochlegierter Stahl rostfrei