

Festdrossel
VFFG-T-F4-7
Teilenummer: 8047348

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	gefurcht
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Baugröße	für ø 4 mm
Nennweite	0.7 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	0.4 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform