

# Rückschlagventil VABF-L1-10H-H2

Teilenummer: 8047364

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilgröße	10 mm
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.4 g
Befestigungsart	gefurcht
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform