


Rollenhebel VAOM-R4-20-D1-32

Teilenummer: 8049235

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20 mm
Betätigungsart	mechanisch
Einbaulage	Bewegungsebene
Konstruktiver Aufbau	Rollenhebel
Steuerart	direkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	festgeschraubt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Betätigungsaufsatz	Stahl verzinkt