

Parallelbausatz
EAMM-U-60-S48-58AA-91
Teilenummer: 8058950

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	26.7 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1150 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	58AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform