

Parallelbausatz EAMM-U-70-D50-68GA-96

Teilenummer: 8058965

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1800 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	68GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform