

# Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-120GA-120

Teilenummer: 8059040

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 110                   |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 5000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment       | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.3 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 9.5 Nm                |
| Produktgewicht              | 5250 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | D50                   |
| Schnittstellencode Motor In | 120GA                 |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |