

**Parallelbausatz
EAMM-U-145-D80-126AA-188**

Teilenummer: 8059069

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	2270 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	2 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	12000 g
Schnittstellencode Aktuator	D80
Schnittstellencode Motor In	126AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform