

Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G18

Teilenummer: 8059257

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	875 l/min...1238 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	948.5 l/min...1342 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	19 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gewindedichtung	PA66-GF30 / TPE-U
Werkstoffinformation	Stahl, verzinkt