

Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G38F

Teilenummer: 8059263

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1050 l/min...2083 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	1138.2 l/min...2258 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	29 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Stahl, verzinkt