

Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G12F

Teilenummer: 8059264

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1038 l/min...2050 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	1125.2 l/min...2222.2 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	49 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Stahl, verzinkt