

# Kupplungsstecker NPHS-S6-M-BC9

Teilenummer: 8059265

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                         | 7 mm                                                                |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich        | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 966 l/min...1700 l/min                                              |
| Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778         | 1047.1 l/min...1842.8 l/min                                         |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Produktgewicht                                    | 17 g                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | Schlauchtülle 9 mm                                                  |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform                                                        |
| Werkstoffinformation                              | Stahl, verzinkt                                                     |