

Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9

Teilenummer: 8059274

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1093 l/min...1613 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	1184.8 l/min...1748.5 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	95 g
Pneumatischer Anschluss 1	Schlauchtülle 9 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindestück	Messing, vernickelt
Werkstoff Innenring	POM
Werkstoff Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Stifte	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Ventilkörper	Messing
Werkstoff Entriegelungshülse	POM PP hochlegierter Stahl rostfrei