


Axialbausatz EAMM-A-L27-40R

Teilenummer: 8063445

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	27.1 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.355 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	131 g
Schnittstellencode Aktuator	L27
Schnittstellencode Motor In	40R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform