


Axialbausatz
EAMM-A-L38-60PA
Teilenummer: 8063459

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	35.9 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	363 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform