

# Axialbausatz EAMM-A-L38-70GA

Teilenummer: 8063468

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	41.9 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	4,6 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	539 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform